

Junta Porcelanato

**Boquilla 0/4 sin arena
para instalaciones a hueso (0-1 mm)**

Características técnicas

Producto especialmente formulado para instalaciones "a hueso" de material porcelanato o porcelánico de baja absorción, el cual permite juntar adecuadamente la separación milimétrica que dejan sus aristas biseladas. Su formulación le permite adherirse perfectamente sobre la superficie pulida del porcelanato, contribuyendo a embellecer su colocación. Su fraguado es "AUTOCURABLE", no hay necesidad de curarla una vez que ha sido colocada. Basta con una buena aplicación para obtener una gran dureza, elasticidad y resistencia que no se desgasta en zonas de mucho tránsito.

- Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica.
- Boquilla superadherente especial para instalaciones menores a 1mm ó "a hueso".
- Da un efecto decorativo y estético.
- Colores firmes y resistentes.

Beige Gris perla Negro
Blanco Marfil

- Fabricamos colores especiales sobre pedido.



Campos de aplicación

- Es ideal para juntar Porcelanato rectificado.
- Especial para instalaciones de Porcelanato "a hueso".
- Para juntas de menos de 1mm.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

- Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa.
- Aplicar JUNTEX JUNTA PORCELANATO transcurridos como mínimo 8 días después de la colocación del material porcelánico.

Preparación de la mezcla:

- Agregar 1 saco de 10 kg a 3.5 litros de agua.
- Mezclar hasta obtener una pasta fluida, sin grumos.
- Dejarla reposar 5 minutos y volver a mezclar.

Aplicación de la mezcla:

- Con la ayuda de una llana de goma, distribuya y comprima perfectamente JUNTEX JUNTA PORCELANATO en los espacios a emboquillar, con movimientos diagonales.
- Pasada media hora de su aplicación, limpie el recubrimiento con la ayuda de una esponja ligeramente húmeda.
- Realice la limpieza final del recubrimiento después de 3 a 4 horas posteriores a la instalación con un trapo seco, utilice JUNTEX LIMPIACER, recomendado especialmente para la limpieza y buen acabado de los productos porcelánicos.
- Recomendamos aplicar JUNTEX IMPERSIL, para dar una mayor impermeabilidad y resistencia al paso del tiempo, sellar 8 días después de haberla instalado.

Limpieza de los utensilios

- Las herramientas, utensilios, recipientes y manos pueden limpiarse con agua.

Presentación

- JUNTEX JUNTAFINA PORCELANATO se envasa en sacos de papel kraft de 10 kg en 5 colores.

Rendimiento

- El rendimiento aproximado de JUNTEX JUNTA PORCELANATO es de 200 m² "a hueso" por bulto de 10 kg, puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar y de la herramienta que se utilice.

Rendimiento aproximado

Tamaño de la pieza (cm)	Esesor o ancho de la boquilla (mm) 0 - 1 (kg/m ²)
2.5 x 2.5	0.6
5 x 5	0.3
10 x 10	0.2
10 x 20	0.2
15 x 15	0.3
20 x 20	0.3
30 x 30	0.3
33 x 33	0.3
40 x 40	0.2
30 x 60	0.2

Rendimiento en metros lineales

1,500 a 2 mm ancho / profundidad 1 mm (la separación de 2 mm es por el bisel, igual que la profundidad).

